



Láncos emelő BRAVO™ köracél láncsal, Teherbírás: 0,25t



Rendelési adatok

Rendelés száma	086014 0,25
GTIN	2050001741967
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Szerkezet **acéllemez házzal**, nagyon alacsony súllyal, alapkivitelben **lánckioldással, alacsony felépítés, forgathatóan** rögzített, kovácsolt horoggal. Rendkívül kompakt eszköz (hossz 240 mm).

Felhasználás:

Sokoldalúan felhasználható univerzális készülék a legnehezebb körülményekhez is.

Figyelem:

A **menetes terhelésfüggő fék** működésekor az axiális féknyomást maga a teher hozza létre és ezért ez a terhelés mértékével arányos. A teher minden helyzetben stabilan rögzítve van, lesüllyesztéshez a fék- és tehernyomaték közötti különbséget át kell hidalni. Ezzel az összes Yale univerzális készülék fel van szerelve.

Az automatikus **lánckioldás** lehetővé teszi a terheletlen lánc **gyors rákapcsolását**, terhelés hatására a **menetes terhelésfüggő fék** ismét zár és a terhet ismét stabilan rögzíti.

A **megcsúszó kuplung** (opcionálisan kapható) megakadályozza a túl nagy teher felvételét és ezzel meghosszabbítja az emelőeszköz élettartamát.

Készülékek túlterhelés elleni biztosítással (megcsúszó tengelykapcsoló) külön rendelésre.

Műszaki leírás

Láncágak száma	1
Normál emelési magasság	1,5 m
Emelőerő névleges terhelésnél	275 daN
Láncszem Ø	4 mm
minimális hossz a kampók között	230 mm
Láncszem hossza	12 mm
Teherbírás	250 kg
Ház anyaga	Acél
Lánckioldás	igen
Teherbírás t	0,25 t
Súly	2,2 kg
Termék fajtája	Láncos emelő