

Garant**XDLT 09T308 ER, HU7810, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212943 ALU
GTIN	4045197581600
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max}$ Előtolás f_z / fog : 0,79 mm

Váltólapka ISO kód: XDLT 09T308 ER

Típus: ALU

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$: 1,99 mm**Műszaki leírás**

Típus	ALU
Váltólapka ISO kód	XDLT 09T308 ER
Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$	1,99 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HU7810
Szerszámanyag	HM

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,15 mm
Előtolás f_z / fog	0,79 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	1200 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	1500 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	1100 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		