


Garant**XDLW 070308 TN, HB7720, Típus: ST1400**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 212925 ST1400 |
| GTIN | 4045197453839 |
| Árucikk kategória | 21A |

Leírás

Figyelem:Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max}$ Előtolás f_z / fog: 0,65 mm

Váltólapka ISO kód: XDLW 070308 TN

Típus: ST1400

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$: 1,58 mm

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Típus | ST1400 |
| Váltólapka ISO kód | XDLW 070308 TN |
| Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$ | 1,58 mm |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm |
| Minőség | HB7720 |
| Szerszámanyag | HM |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ | 0,85 mm |
| Előtolás f_z / fog | 0,65 mm |
| Cserék / élek száma | 4 |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|-------------------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Acél < 1100 N/mm ² | alkalmas | 170 m/min | P |
| Acél < 1400 N/mm ² | alkalmas | 150 m/min | P |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas | | |
| Száraz | alkalmas | | |
| Levegő | feltételesen alkalmas | | |