

Garant**XDLW 120408 TN, KU7710, Típus: GGG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212991 GGG
GTIN	4045197514325
Árucikk kategória	21H

Leírás**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max}$

A szorítócsavart (219800 sz.) legfeljebb 3,8 Nm-rel húzza meg!

Előtolás f_z / fog: 0,57 mm

Váltólapka ISO kód: XDLW 120408 TN

Típus: GGG

Sarokrádus: 0,8 mm

Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$: 2,6 mm

Műszaki leírás

Típus	GGG
Váltólapka ISO kód	XDLW 120408 TN
Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$	2,6 mm
Sarokrádus	0,8 mm
Minőség	KU7710

Szerszámanyag	Kerámia
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1 mm
Előtolás f_z / fog	0,57 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
GG(G)	alkalmas	600 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		