

**Garant****Feedking nagy előtolású maró, furattal, Ø D / élek száma Z: 100/7mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212910 100/7
GTIN	4045197514394
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Kivitel:

**Dinamikus** vágóél-geometria maximális előtolási értékek érdekében. Különösen nyugodt járás az **önstabilizáló váltólapka fészek** következtében. **Optimalizált geometria** a kisebb forgácsoló erő érdekében, ezáltal **csekélyebb a főorsó terhelése**.

### Előny:

Különösen gazdaságos a **rendkívül stabil 4 élű** váltólapkáknek köszönhetően.

### Figyelem:

A **211750 sz. 5,7 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 20IP** méretű pengével használja.

## Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,8 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	50 mm
Ø $D_3$	79 mm
Felfogó furat Ø	32 mm

Hozzávaló váltólapka	XD.. 120408
Vágóél $\varnothing D_c$	100 mm
Váltólapka csavar készlet	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Vágóélek száma Z	7
belső hűtés	igen
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	179 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	198 mm
Interpolációs marás $a_p$	1,85 mm
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	78,5 mm
Ferde bemarási szög $\alpha_{max}$	0,22 fok
Sorozat	FeedKing
Beállítási szög $\kappa$	12 fok
Fz helikális	0,7
Szárkivitel	furattal
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	horonymarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219800