

Garant**XDLW 120408 SR, HB7525, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212972 ST1400
GTIN	4045197581761
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max}$ Előtolás f_z / fog: 1 mm

Váltólapka ISO kód: XDLW 120408 SR

Típus: ST1400

Sarokrádus: 0,8 mm

Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$: 2,6 mm**Műszaki leírás**

Típus	ST1400
Váltólapka ISO kód	XDLW 120408 SR
Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$	2,6 mm
Sarokrádus	0,8 mm
Minőség	HB7525
Szerszámanyag	HM

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,8 mm
Előtolás f_z / fog	1 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		