

Garant**XDLW 09T308 ER, HB7720, Típus: HART****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212954 HART
GTIN	4045197581686
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max}$ Előtolás f_z / fog: 0,43 mm

Váltólapka ISO kód: XDLW 09T308 ER

Típus: HART

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$: 1,99 mm**Műszaki leírás**

Típus	HART
Váltólapka ISO kód	XDLW 09T308 ER
Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$	1,99 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7720
Szerszámanyag	HM

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,15 mm
Előtolás f_z / fog	0,43 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 50 HRC	alkalmas	100 m/min	H
Acél < 55 HRC	alkalmas	80 m/min	H
Acél < 60 HRC	alkalmas	50 m/min	H
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		