

**Síkmaró 75° MSRS, furattal, Ø D / élek száma Z: 250/12mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 224000 250/12 |
| GTIN | 4960664533138 |
| Árucikk kategória | 25P |

Leírás**Kivitel:**

Marófej normál és sűrű fogosztással.

Felhasználás:

Max. 12 mm fogásmélység és nagy előtolás a nagy hatékonyságú nagyoláshoz. Az innovatív váltólapka fogazásnak köszönhetően jelentősen csökken a forgácsoló nyomás és ezáltal a vibrációhajlam. Ezáltal növelhető a fogásszélesség és jelentősen megemelkedik az időegység alatti forgácsolási térfogat.

Műszaki leírás

| | |
|---|----------------------|
| Maximális külső Ø D _{max} | 257 mm |
| Maximális fogásmélység a _{p max} | 12 mm |
| Hozzávaló váltólapka | SP.. 1806 |
| Felfogó furat Ø | 60 mm |
| Csavar kazettához | 229704 |
| Váltólapka csavar | 229703 (T25; 7,5 Nm) |
| Vágóél Ø D _c | 250 mm |
| Kazetta | 229765 |

| | |
|--------------------------|----------|
| Teljes hossz L_{ges} | 60 mm |
| Vágóélek száma Z | 12 |
| Szárkivitel | furattal |
| Beállítási szög κ | 75 fok |
| belső hűtés | nem |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Síkmaró |

Tartozék

| | |
|---------------|--------|
| Szorítócsavar | 229704 |
| Szorítócsavar | 229703 |
| Kazetta | 229765 |