

**Sarokmaró 90° MEW, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 16/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225200 16/2
GTIN	4960664648061
Árucikk kategória	250

**Leírás**

**Kivitel:**  
**Gazdaságos, 4 vágóélel**

**Műszaki leírás**

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	10 mm
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Vágóél Ø $D_c$	16 mm
Hozzávaló váltólapka	LOMU..
Teljes hossz $L_{ges}$	100 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	26 mm
Váltólapka méret	10
Szár Ø $D_s$ h6	16 mm
Vágóélek száma Z	2
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar

229713