

Garant**WOEX 030204 E, HB7635, Típus: ST500**

Rendelési adatok

Rendelés száma	232440 ST500
GTIN	4045197346292
Árucikk kategória	21E

Leírás

Alkalmazható :

232298 / 2300 / 2302 / 2310 sz. GARANT váltólapkás telibefúrókhoz.

Figyelem:

Nem szabad a telibefúróban központi lapkaként használni!

Forgácsolási stratégia: MTC

Előtolás f: 0,08 mm/ford.

Műszaki leírás

Előtolás f	0,08 mm/ford.
Cserék / élek száma	3
Váltólapka ISO kód	WOEX 030204 E
Minőség	HB7635
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási stratégia	MTC
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	275 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	275 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	215 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	80 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		