

**Sarokmaró 90° MEW, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 16/2Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225200 16/2L
GTIN	4960664648054
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:****Gazdaságos, 4 vágóélel** Belső hűtés nélkül.**Műszaki leírás**

Váltólapka méret	10
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	10 mm
Szár Ø $D_s$ h6	12 mm
Vágóél Ø $D_c$	16 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	23 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	100 mm
Hozzávaló váltólapka	LOMU..
Vágóélek száma Z	2
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar

229713