

**Garant****WOEX 030204 F, HU7310, Típus: ALU**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	232450 ALU
GTIN	4045197346407
Árucikk kategória	21E

## Leírás

**Alkalmazható :**

232298 / 2300 / 2302 / 2310 sz. GARANT váltólapkás telibefúrókhoz.

Forgácsolási stratégia: MTC

Előtolás f: 0,05 mm/ford.

## Műszaki leírás

Előtolás f	0,05 mm/ford.
Cserék / élek száma	3
Váltólapka ISO kód	WOEX 030204 F
Minőség	HU7310
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási stratégia	MTC
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu műanyagok	alkalmas	350 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	200 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	200 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		