



Csavarkihajtó széles barázdákkal, Típus: 4



Rendelési adatok

Rendelés száma	082862 4
GTIN	4018754042050
Árucikk kategória	04D

Leírás

Kivitel:

Szívós króm-vanádium acélból. A barázdák éles élei belekapaszkodnak a megfűrt csavarba és kihajtják azt. Négyszöggel a hajtóvassal és ehhez hasonlókkal történő meghajtáshoz.

Felhasználás:

Alkalmas alumíniumhoz, sárgarézhez, INOX-hoz.

Beszakadt csavarok kihajtásához jobbos menettel (furat előfúrási Ø a táblázat szerint; a csavarkihajtót balra forgassa).

Alkalmazható:

Aluhoz, sárgarézhez, INOX-hoz.

Figyelem:

UNC és UNF menet külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Típus	4
Csavarhoz/tőcsavarhoz	M10 – M12
Előfúrási Ø	6,4 mm
Alkalmazható	Alumínium
Alkalmazható	Sárgaréz
Alkalmazható	INOX
Termék fajtája	Csavarkihajtó

