

Garant**WOEX 030204 E, HB7635, Típus: INOX**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 232470 INOX |
| GTIN | 4045197346421 |
| Árucikk kategória | 21E |

Leírás

Alkalmazható :

232298 / 2300 / 2302 / 2310 sz. GARANT váltólapkás telibefúrókhoz.

Forgácsolási stratégia: MTC

Előtolás f: 0,06 mm/ford.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|---------------------|
| Előtolás f | 0,06 mm/ford. |
| Cserék / élek száma | 3 |
| Váltólapka ISO kód | WOEX 030204 E |
| Minőség | HB7635 |
| Szerszámanyag | HM |
| Forgácsolási stratégia | MTC |
| Termék fajtája | Váltólapka fúráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 275 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 275 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 215 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 165 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 165 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 80 m/min | S |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |