

**Garant****WOEX 030204 E, HB7640, Típus: INOX**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	232480 INOX
GTIN	4045197346438
Árucikk kategória	21E

## Leírás

**Alkalmazható :**

232298 / 2300 / 2302 / 2310 sz. GARANT váltólapkás telibefúrókhoz.

Forgácsolási stratégia: MTC

Előtolás f: 0,06 mm/ford.

## Műszaki leírás

Előtolás f	0,06 mm/ford.
Cserék / élek száma	3
Váltólapka ISO kód	WOEX 030204 E
Minőség	HB7640
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási stratégia	MTC
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	275 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	275 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	215 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	165 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		