

Garant**WOEX 05T304 S, HB7630, Típus: ST1400**

Rendelési adatok

Rendelés száma	232610 ST1400
GTIN	4045197346544
Árucikk kategória	21E

Leírás

Alkalmazható :

232298 / 2300 / 2302 / 2310 sz. GARANT váltólapkás telibefúrókhoz.

Forgácsolási stratégia: MTC

Előtolás f: 0,1 mm/ford.

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 mm/ford.
Cserék / élek száma	3
Váltólapka ISO kód	WOEX 05T304 S
Minőség	HB7630
Szerszámanyag	HM
Forgácsolási stratégia	MTC
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	275 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	275 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	215 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	125 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	125 m/min	P
GG(G)	feltételesen alkalmas	175 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		