

# Yale

## Homlokkerekes csigasor VS III, Teherbírás: 2t



### Rendelési adatok

Rendelés száma	086020 2
GTIN	4025092079136
Árucikk kategória	08X

### Leírás

#### Kivitel:

Minden homlokkerekes csigasor gyárilag túlterheléssel ellenőrzött és használati útmutatóval és bevizsgálási bizonyítvánnyal együtt szállítjuk.

Acélszerkezet. Tű- és golyós csapágyak minden forgó alkatrésznél. Automatikus teherfék. 360°-ban forgatható, kovácsolt teherhorog.

#### Figyelem:

**Teherbírás maximum 20 t, lánc tartó és túlterhelés elleni védelem külön rendelésre.**

### Műszaki leírás

Láncágak száma	2
Normál emelési magasság	3 m
Emelőerő névleges terhelésnél	29 daN
Teherbírás t	2 t
Ház anyaga	Tömör acél
Teherbírás	2000 kg

Súly	17,3 kg
Termék fajtája	Homlokkerekes csigasor