

Yale

Futómű és szállítógörgő, LF típus Fix görgők, Teherbírás: 2,5t



Rendelési adatok

Rendelés száma	086007 2,5
GTIN	4025092163842
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Karbantartásmentes futómű alkatrészek közepesen nehéz terhek szállításához. A csúszásgátló gumiköpennyel rendelkező, kopásálló nylon kerekek használhatóak egyenként, vagy rendszerre állíthatóak össze.

Fix kerekenként két tokozott golyóscsapágyas kivitel.

Műszaki leírás

Gyártó jelölése	LF-2,5
Szélesség	120 mm
Súly	4 kg
Teherbírás	2,5 t
Magasság	100 mm
Kerék szélessége	90 mm
Kerék Ø	85 mm
Hossz	275 mm
Kerekek száma	2
Termék fajtája	Nagy teherbírású kerekek

