

Garant**OFMT 050405 TR, HB7635, Típus: INOX**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213340 INOX
GTIN	4045197302649
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

Rendkívül stabil váltólapka a szabványos ISO-méreték szerint, precíziósan szinterezett és köszörült. A finom szemcsézetű anyagok nagy szívósságot és kopásállóságot biztosítanak.

Műszaki leírás

Típus	INOX
Előtolás f_z / fog	0,14 mm
Sarokrádiusz	0,5 mm
Cserék / élek száma	8
Váltólapka ISO kód	OFMT 050405 TR
Minőség	HB7635
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	795 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	720 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	645 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	260 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	185 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	135 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	45 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	120 m/min	K
Olaj	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		