

Garant
PKD teljes rádiuszmaró, belső hűtéssel egyenes vágás, PKD, Ø e8 DC: 5 mm


Rendelési adatok

Rendelés száma	209655 5
GTIN	4045197513328
Árucikk kategória	11Y

Leírás

Kivitel:

Nagyteljesítményű PKD maró a forgácsolási teljesítménnyel szembeni maximális igényekhez szén- (CFK), üvegszál (GFK) erősítésű műanyagok és grafit megmunkálása esetén.

Egyenes forgácsolás semleges felhasználáshoz.

Fogak száma Z: 2

Fogak száma Z: 2

Élhossz L_c: 3 mm

Kinyúlási hossz L₁ nyakrésszel: 15 mm

Nyak Ø D₁: 4,6 mm

Teljes hossz L: 60 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Műszaki leírás

Fogak száma Z	2
Előtolás f _z másolómaráshoz grafitban	0,12 mm
Vágóél Ø D _c	5 mm
Előtolás f _z szélezéshez GFK CFK-ban	0,04 mm
Nyak Ø D ₁	4,6 mm
Előtolás f _z szélezéshez grafitban	0,08 mm
Előtolás f _z másolómaráshoz GFK CFK-ban	0,07 mm
Kinyúlási hossz L ₁ nyakrésszel	15 mm

Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Teljes hossz L	60 mm
Élhossz L_c	3 mm
Rádiusz R	2,5 mm
Bevonat	PKD
Szerszámanyag	PKD
Szabvány	Gyári szabvány
Tűrés névleges \varnothing	e8
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,2×D szélézésnél
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,05×D másolómarásnál
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	igen
Színes gyűrű	fekete
Termék fajtája	Ujjmaró

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------