

Garant**TwinCut síkmaró 45° normál osztás, furattal, Ø D / élek száma Z: 125/8mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213415 125/8
GTIN	4045197605528
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

160 mm Ø-től DIN 2079 szerinti befogókhoz 4 további rögzítőfurattal és belső hűtés nélkül.

Felhasználás:

Kétoldalú 8 élű lapkákkal (ON.U) vagy 4 élű lapkákkal (SN.U).

Alkatrész:

Alátétlapka 219897 sz. mindkét váltólapka típushoz használható.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Ne használjon vegyesen ON.U és SN.U lapkákat.

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	40 mm
Maximális külső Ø D _{max} ON.U lapkákhöz	136,8 mm
Maximális külső Ø D _{max} SN.U lapkákhöz	140,2 mm
Váltólapka csavar készlet	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Teljes hossz L _{ges} SN.U lapkákhöz	63 mm
Lapkacsavar alátétlapkához	219899
Teljes hossz L _{ges} ON.U lapkákhöz	61,3 mm

Vágóél Ø D _c	125 mm
Alátétlapka	219897
Hozzávaló váltólapka	SN.U
Hozzávaló váltólapka	ON.U
Vágóélek száma Z	8
Sorozat	TwinCut
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Szorítócsavar	219899
Alátétlapka	219897
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219898
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8