

**Sarokmaró 90° MEW, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 40/5Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225200 40/5L
GTIN	4960664648221
Árucikk kategória	250

**Leírás**

**Kivitel:**  
**Gazdaságos, 4 vágóélel**

**Műszaki leírás**

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	10 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	150 mm
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	LOMU..
Kinyúlási hossz $L_1$	50 mm
Szár Ø $D_s$ h6	32 mm
Váltólapka méret	10
Vágóél Ø $D_c$	40 mm
Vágóélek száma Z	5
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar

229713