

**Sarokmaró 90° MEW, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225210 63/6
GTIN	4960664648665
Árucikk kategória	250

Leírás

Kivitel:
Gazdaságos, 4 vágóélel.

Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	10 mm
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Vágóél Ø D_c	63 mm
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	LOMU..
Felfogó furat Ø	22 mm
Váltólapka méret	10
Vágóélek száma Z	6
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Plunging

Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------