

Garant**OFMT 050405 Gyémántbevonatú, HB7810, Típus: ALU****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213361 ALU
GTIN	4045197555700
Árucikk kategória	21B

Leírás**Kivitel:**

Rendkívül stabil váltólapka a szabványos ISO-méreték szerint, precíziósan szinterezett és köszörült. A finom szemcsézetű anyagok nagy szívósságot és kopásállóságot biztosítanak.

Típus: ALU

Sarokrádiusz: 0,5 mm

Előtolás f_z / fog: 0,18 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,18 mm
Típus	ALU
Sarokrádiusz	0,5 mm
Cserék / élek száma	8
Váltólapka ISO kód	OFMT 050405
Minőség	HB7810

Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	1350 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	1350 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	950 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		