

Garant**TwinCut síkmaró 45° normál osztás, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/4mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213415 50/4
GTIN	4045197605481
Árucikk kategória	210

Leírás

Kivitel:

160 mm Ø-től DIN 2079 szerinti befogókhoz 4 további rögzítőfurattal és belső hűtés nélkül.

Felhasználás:

Kétoldalú 8 élű lapkával (ON.U) vagy 4 élű lapkával (SN.U).

Alkatrész:

Alátétlapka 219897 sz. mindkét váltólapka típushoz használható.

Figyelem:

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Ne használjon vegyesen ON.U és SN.U lapkákat.

Műszaki leírás

Alátétlapka	219897
Teljes hossz L_{ges} ON.U lapkákhoz	38,3 mm
Maximális külső Ø D_{max} ON.U lapkákhoz	61,8 mm
Maximális külső Ø D_{max} SN.U lapkákhoz	65,2 mm

Váltólapka csavar készlet	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Hozzávaló váltólapka	SN.U
Hozzávaló váltólapka	ON.U
Lapkacsavar alátétlapkához	219899
Vágóél $\varnothing D_c$	50 mm
Teljes hossz L_{ges} SN.U lapkákhöz	40 mm
Felfogó furat \varnothing	22 mm
Vágóélek száma Z	4
Sorozat	TwinCut
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Alátétlapka	219897
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219898
Szorítócsavar	219899