

**Sarokmaró 90° MEW, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 25/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225200 25/2
GTIN	4960664648252
Árucikk kategória	250

Leírás

Kivitel:
Gazdaságos, 4 vágóélel

Műszaki leírás

Váltólapka méret	15
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	15 mm
Szár Ø D_s h6	25 mm
Vágóél Ø D_c	25 mm
Hozzávaló váltólapka	LOMU..
Váltólapka csavar	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Kinyúlási hossz L_1	32 mm
Teljes hossz L_{ges}	120 mm
Vágóélek száma Z	2
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar

229714