

**Garant****TwinCut síkmaró 45° ritka osztás, furattal, Ø D / élek száma Z: 100/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213410 100/5
GTIN	4045197605450
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

160 mm Ø-től DIN 2079 szerinti befogókhoz 4 további rögzítőfurattal és belső hűtés nélkül.

**Felhasználás:**

Kétoldalú 8 élű lapkákkal (ON.U) vagy 4 élű lapkákkal (SN.U).

**Alkatrész:**

Alátétlapka 219897 sz. mindkét váltólapka típushoz használható.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Ne használjon vegyesen ON.U és SN.U lapkákat.

**Műszaki leírás**

Lapkacsavar alátétlapkához	219899
Maximális külső Ø D <sub>max</sub> ON.U lapkákhöz	111,8 mm
Alátétlapka	219897
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	100 mm

Maximális külső $\varnothing D_{\max}$ SN.U lapkákhoz	115,2 mm
Teljes hossz $L_{\text{ges}}$ ON.U lapkákhoz	48,3 mm
Felfogó furat $\varnothing$	32 mm
Teljes hossz $L_{\text{ges}}$ SN.U lapkákhoz	50 mm
Hozzávaló váltólapka	SN.U
Hozzávaló váltólapka	ON.U
Váltólapka csavar készlet	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Vágóélek száma Z	5
Sorozat	TwinCut
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219898
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8
Szorítócsavar	219899
Alátétlapka	219897