

Yale

Láncos emelő köracél láncsal, Teherbírás: 0,8t



Rendelési adatok

Rendelés száma	086015 0,8
GTIN	4053981776941
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Szerkezet **acéllemez házzal**, nagyon alacsony súllyal, alapkivitelben **lánckioldással, alacsony felépítés, forgathatóan** rögzített, kovácsolt horoggal. Univerzális modell "PT".

Felhasználás:

Sokoldalúan felhasználható univerzális készülék a legnehezebb körülményekhez is.

Figyelem:

A **menetes terhelésfüggő fék** működésekor az axiális féknyomást maga a teher hozza létre és ezért ez a terhelés mértékével arányos. A teher minden helyzetben stabilan rögzítve van, lesüllyesztéshez a fék- és tehernyomaték közötti különbséget át kell hidalni. Ezzel az összes Yale univerzális készülék fel van szerelve.

Az automatikus **lánckioldás** lehetővé teszi a terheletlen lánc **gyors rákapcsolását**, terhelés hatására a **menetes terhelésfüggő fék** ismét zár és a terhet ismét stabilan rögzíti.

A **megcsúszó kuplung** (opcionálisan kapható) megakadályozza a túl nagy teher felvételét és ezzel meghosszabbítja az emelőeszköz élettartamát.

Műszaki leírás

minimális hossz a kampók között	290 mm
---------------------------------	--------

Normál emelési magasság	1,5 m
Teherbírás t	0,8 t
Ház anyaga	Acél
Teherbírás	800 kg
Láncágak száma	1
Emelőerő névleges terhelésnél	26 daN
Lánckiodás	igen
Súly	5,5 kg
Termék fajtája	Láncos emelő