

**Sarokmaró 90° MEW, furattal, Ø D / élek száma Z: 50/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225210 50/4
GTIN	4960664648689
Árucikk kategória	250

Leírás

Kivitel:
Gazdaságos, 4 vágóélel.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	50 mm
Hozzávaló váltólapka	LOMU..
Váltólapka csavar	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Váltólapka méret	15
Maximális fogásmélység a _{p,max}	15 mm
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Felfogó furat Ø	22 mm
Vágóélek száma Z	4
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Plunging

Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229714
---------------	--------