

**Sarokmaró 90° MFWN, furattal, Ø D / élek száma Z: 125/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225615 125/6
GTIN	4960664647637
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:**

Maró kétoldalú váltólapkával. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	63 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	125 mm
Váltólapka csavar	229700 (T15; 4,2 Nm)
Felfogó furat $\varnothing$	40 mm
Alátétlapka	229751
Hozzávaló váltólapka	WNMU 0806..
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	8 mm
Vágóélek száma Z	6

Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Plunging
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229700
Alátétlapka	229751