

**Sarokmaró 90° MEW, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 32/2Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225200 32/2L
GTIN	4960664648269
Árucikk kategória	250

**Leírás**

**Kivitel:**  
**Gazdaságos, 4 vágóélel**

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	130 mm
Váltólapka csavar	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Vágóél $\varnothing D_c$	32 mm
Váltólapka méret	15
Kinyúlási hossz $L_1$	32 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	15 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Hozzávaló váltólapka	LOMU..
Vágóélek száma Z	2
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar

229714