

**Sarokmaró 90° MEW, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225210 63/5
GTIN	4960664648696
Árucikk kategória	250

Leírás

Kivitel:
Gazdaságos, 4 vágóélel.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	LOMU..
Váltólapka csavar	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Felfogó furat Ø	22 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	15 mm
Váltólapka méret	15
Vágóél Ø D_c	63 mm
Teljes hossz L_{ges}	40 mm
Vágóélek száma Z	5
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználás	Plunging

Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229714
---------------	--------