

**Sarokmaró 90° MEW, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 40/3Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225200 40/3L
GTIN	4960664648290
Árucikk kategória	250

Leírás

Kivitel:
Gazdaságos, 4 vágóélel

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	40 mm
Hozzávaló váltólapka	LOMU..
Váltólapka csavar	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Szár Ø D _s h6	32 mm
Teljes hossz L _{ges}	150 mm
Kinyúlási hossz L ₁	50 mm
Váltólapka méret	15
Maximális fogásmélység a _{p max}	15 mm
Vágóélek száma Z	3
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar

229714