

**Sarokmaró 90° MEW, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225210 80/6
GTIN	4960664648702
Árucikk kategória	250

**Leírás**

**Kivitel:**  
**Gazdaságos, 4 vágóélel.**

**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Váltólapka csavar	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	50 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p max</sub>	15 mm
Felfogó furat Ø	27 mm
Hozzávaló váltólapka	LOMU..
Váltólapka méret	15
Vágóélek száma Z	6
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Plunging

Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229714
---------------	--------