

**Sarokmaró 90° MEW, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 20/2Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225200 20/2L
GTIN	4960664648115
Árucikk kategória	250

Leírás

Kivitel:
Gazdaságos, 4 vágóélel

Műszaki leírás

Szár Ø D _s h ₆	20 mm
Vágóél Ø D _c	20 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	10 mm
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Teljes hossz L _{ges}	150 mm
Kinyúlási hossz L ₁	40 mm
Váltólapka méret	10
Hozzávaló váltólapka	LOMU..
Vágóélek száma Z	2
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar

229713