

**Sarokmaró 90° MFWN, furattal, Ø D / élek száma Z: 125/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225615 125/12
GTIN	4960664647774
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:**

Maró kétoldalú váltólapkával. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.

**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	125 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	63 mm
Hozzávaló váltólapka	WNMU 0806..
Felfogó furat Ø	40 mm
Váltólapka csavar	229701 (T15; 3,5 Nm)
Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub>	8 mm
Vágóélek száma Z	12
Szárkivitel	furattal

Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Plunging
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229701
---------------	--------