

**Garant****TwinCut síkmaró 45° ritka osztás, furattal, Ø D / élek száma Z: 160/7mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 213410 160/7  |
| GTIN              | 4045197605474 |
| Árucikk kategória | 210           |

**Leírás****Kivitel:**

160 mm Ø-től DIN 2079 szerinti befogókhoz 4 további rögzítőfurattal és belső hűtés nélkül.

**Felhasználás:**

Kétoldalú 8 élű lapkákkal (ON.U) vagy 4 élű lapkákkal (SN.U).

**Alkatrész:**

Alátétlapka 219897 sz. mindkét váltólapka típushoz használható.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Ne használjon vegyesen ON.U és SN.U lapkákat.

**Műszaki leírás**

|   |          |
|---|----------|
| Lapkacsavar alátétlapkához                        | 219899   |
| Hozzávaló váltólapka                              | SN.U     |
| Hozzávaló váltólapka                              | ON.U     |
| Maximális külső Ø D <sub>max</sub> ON.U lapkákhöz | 171,8 mm |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Teljes hossz $L_{ges}$ SN.U lapkákhoz                | 63 mm                 |
| Vágóél $\varnothing D_c$                             | 160 mm                |
| Maximális külső $\varnothing D_{max}$ SN.U lapkákhoz | 175,2 mm              |
| Váltólapka csavar készlet                            | 219898 (15IP; 3,8 Nm) |
| Felfogó furat $\varnothing$                          | 40 mm                 |
| Teljes hossz $L_{ges}$ ON.U lapkákhoz                | 61,3 mm               |
| Alátétlapka  | 219897                |
| Vágóélek száma Z                                     | 7                     |
| Sorozat  | TwinCut               |
| Szárkivitel  | furattal              |
| Beállítási szög $\kappa$                             | 45 fok                |
| Élek felosztása                                      | egyenlőtlen           |
| belső hűtés  | igen                  |
| Szerszámcsere  | PowerCard             |
| Termék fajtája                                       | Síkmaró               |

## Tartozék

|   |             |
|---|-------------|
| Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm   | 211750 3,8  |
| Alátétlapka   | 219897      |
| Váltólapka csavar készlet 10 darabos                              | 219898      |
| Szorítócsavar   | 219899      |
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |