

**WNMU 080608 EN-GM, PR1525, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225620 ST1400
GTIN	4960664648948
Árucikk kategória	25A

**Leírás****Kivitel:**

MEGACOAT bevonatú váltólapka **6 éllel** – a kétoldalú kivitelnek köszönhetően. A nagyméretű max. 13°-os axiális homlokszög következtében a forgácsolóerő jelentősen csökken.

**Felhasználás:**

A **GM geometria** a legjobb választás általános megmunkáláshoz.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$ .

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,1 – 0,3 mm

Váltólapka ISO kód: WNMU 080608 EN-GM

Sarokrádiusz: 0,8 mm

**Műszaki leírás**

Típus	ST1400
Váltólapka ISO kód	WNMU 080608 EN-GM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Cserék / élek száma	6

Minőség	PR1525
Szerszámanyag	HM
Előtolás $f_z$ / fog	0,1 – 0,3 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	150 m/min	M
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		