

**Sarokmaró 90° MEW, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 50/4Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225200 50/4L
GTIN	4960664648313
Árucikk kategória	250

**Leírás**

**Kivitel:**  
**Gazdaságos, 4 vágóélel**

**Műszaki leírás**

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	15 mm
Szár Ø $D_s$ h6	32 mm
Váltólapka csavar	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Hozzávaló váltólapka	LOMU..
Teljes hossz $L_{ges}$	120 mm
Vágóél Ø $D_c$	50 mm
Kinyúlási hossz $L_1$	40 mm
Váltólapka méret	15
Vágóélek száma Z	4
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar

229714