

**KOMET® süllyesztő, Weldon szár, Típus: M12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216660 M12
GTIN	4047109013131
Árucikk kategória	24D

**Leírás****Felhasználás:**

Hengeres fejű csavarok süllyesztésének elkészítéséhez a DIN 74 2. lapja szerint, M8-tól belső hűtéssel.

**Műszaki leírás**

Süllyesztési $\varnothing D_1$ H13	20 mm
Legkisebb $\varnothing d_{\min}$	13 mm
Váltólapka csavar készlet	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Váltólapka 216780 – 216910 sz.; 216950 sz.	24-010 / 110
Hengeres fejű DIN csavarokhoz	M12
Szár $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Maximális süllyesztési mélység I	20 mm
Vágóélek száma Z	1
Hozzávaló váltólapka	WOEX
Váltólapkák száma	1
Teljes hossz $L_{\text{ges}}$	100 mm
Szárkivitel	Weldon szár
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Süllyesztők

---

**Tartozék**

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 8IP2

239652 8IP2