

**Sarokmaró 90° MEW, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z: 32/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225200 32/3
GTIN	4960664648283
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:****Gazdaságos, 4 vágóélel****Műszaki leírás**

Váltólapka csavar	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Váltólapka méret	15
Szár Ø D _s h6	32 mm
Kinyúlási hossz L ₁	32 mm
Teljes hossz L _{ges}	130 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	15 mm
Vágóél Ø D _c	32 mm
Hozzávaló váltólapka	LOMU..
Vágóélek száma Z	3
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Plunging
Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar

229714