

**Sarokmaró 90° MFWN, furattal, Ø D / élek száma Z: 160/10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225615 160/10
GTIN	4960664647712
Árucikk kategória	250

**Leírás****Kivitel:**

Maró kétoldalú váltólapkával. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos. Belső hűtés nélkül.

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar	229700 (T15; 4,2 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	8 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	63 mm
Hozzávaló váltólapka	WNMU 0806..
Felfogó furat Ø	40 mm
Vágóél Ø $D_c$	160 mm
Vágóélek száma Z	10

Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Plunging
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Szorítócsavar	229700
---------------	--------