

**Garant****TwinCut síkmaró 45° ritka osztás, furattal, Ø D / élek száma Z: 200/8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213410 200/8
GTIN	4045197662859
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

160 mm Ø-től DIN 2079 szerinti befogókhoz 4 további rögzítőfurattal és belső hűtés nélkül.

**Felhasználás:**

Kétoldalú 8 élű lapkákkal (ON.U) vagy 4 élű lapkákkal (SN.U).

**Alkatrész:**

Alátétlapka 219897 sz. mindkét váltólapka típushoz használható.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 3,8 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Ne használjon vegyesen ON.U és SN.U lapkákat.

**Műszaki leírás**

Felfogó furat Ø	60 mm
Váltólapka csavar készlet	219898 (15IP; 3,8 Nm)
Teljes hossz L <sub>ges</sub> ON.U lapkákhöz	61,3 mm
Alátétlapka	219897

Teljes hossz $L_{ges}$ SN.U lapkákhoz	63 mm
Lapkacsavar alátétlapkához	219899
Hozzávaló váltólapka	SN.U
Hozzávaló váltólapka	ON.U
Maximális külső $\varnothing D_{max}$ SN.U lapkákhoz	215,2 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	200 mm
Maximális külső $\varnothing D_{max}$ ON.U lapkákhoz	211,8 mm
Vágóélek száma Z	8
Sorozat	TwinCut
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

## Tartozék

Alátétlapka	219897
Szorítócsavar	219899
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219898
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 3,8 Nm	211750 3,8