

**Sarokmaró 90° MEW, furattal, Ø D / élek száma Z: 32/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225210 32/4
GTIN	4960664648634
Árucikk kategória	250

Leírás

Kivitel:
Gazdaságos, 4 vágóélel.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	LOMU..
Váltólapka csavar	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	10 mm
Teljes hossz L_{ges}	35 mm
Vágóél Ø D_c	32 mm
Váltólapka méret	10
Felfogó furat Ø	16 mm
Vágóélek száma Z	4
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Plunging

Marási felhasználási	Sarokmarás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229713
---------------	--------