

**KOMET® süllyesztő, Weldon szár, Típus: M14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216660 M14
GTIN	4047109013148
Árucikk kategória	24D

Leírás**Felhasználás:**

Hengeres fejű csavarok süllyesztésének elkészítéséhez a DIN 74 2. lapja szerint, M8-tól belső hűtéssel.

Műszaki leírás

Süllyesztési $\varnothing D_1$ H13	24 mm
Maximális süllyesztési mélység I	19 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Váltólapka 216780 – 216910 sz.; 216950 sz.	24-010 / 110
Legkisebb $\varnothing d_{\min}$	15 mm
Hengeres fejű DIN csavarokhoz	M14
Váltólapka csavar készlet	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Vágóélek száma Z	2
Hozzávaló váltólapka	WOEX
Váltólapkák száma	2
Teljes hossz L_{ges}	100 mm
Szárkivitel	Weldon szár
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Süllyesztők

Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 8IP2

239652 8IP2