

**KOMET® süllyesztő, Weldon szár, Típus: M16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216660 M16
GTIN	4047109013155
Árucikk kategória	24D

Leírás**Felhasználás:**

Hengeres fejű csavarok süllyesztésének elkészítéséhez a DIN 74 2. lapja szerint, M8-tól belső hűtéssel.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Szár Ø D _s h ₆	25 mm
Legkisebb Ø d _{min}	17 mm
Maximális süllyesztési mélység I	21 mm
Hengeres fejű DIN csavarokhoz	M16
Süllyesztési Ø D ₁ H13	26 mm
Váltólapka 216780 – 216910 sz.; 216950 sz.	24-010 / 110
Vágóélek száma Z	2
Hozzávaló váltólapka	WOEX
Váltólapkák száma	2
Teljes hossz L _{ges}	100 mm
Szárkivitel	Weldon szár
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Süllyesztők

Tartozék

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 8IP2

239652 8IP2