

**KOMET Unisix® váltólapka, BK6440, Jelölés, típus W28: 17-010****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216811 17-010
GTIN	2050002046672
Árucikk kategória	24T

Leírás**Alkalmazható:**

216660 sz. váltólapkás sülylesztőhöz

Figyelem:

M5, M6 váltólapkás sülylesztőhöz, 2010. márciusig gyártott sorozatokhoz.

Műszaki leírás

Típus	W28
Megnevezés	17-010
Váltólapka ISO kód	WOEX 040204
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	BK6440
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	300 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	300 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	30 m/min	S
GG(G)	feltételesen alkalmas	160 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		