

**LOMU...08ER-SM, PR1535, Váltólapka méret: 15****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225237 15
GTIN	4960664686094
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

MEGACOAT bevonatú váltólapka 4 éllel – a kétoldalú kivitelnek köszönhetően. A nagyméretű max. 10°-os axiális homlokszög következtében a forgácsolóerő jelentősen csökken.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e=0,3 \times D$.

Műszaki leírás

Típus	INOX
Váltólapka ISO kód	LOMU...08ER-SM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	PR1535
Szerszámanyag	HM
Előtolás f_z / fog	0,06 - 0,15 mm
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	S
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		