

**Sarokmaró 90° MFWN, furattal, Ø D / élek száma Z: 200/10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225615 200/10
GTIN	4960664647651
Árucikk kategória	250

Leírás**Kivitel:**

Maró kétoldalú váltólapkákkal. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos. Belső hűtés nélkül.

Műszaki leírás

Vágóél Ø D _c	200 mm
Felfogó furat Ø	60 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	8 mm
Hozzávaló váltólapka	WNMU 0806..
Alátétlapka	229751
Teljes hossz L _{ges}	63 mm
Váltólapka csavar	229700 (T15; 4,2 Nm)

Vágóélek száma Z	10
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Plunging
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Szorítócsavar	229700
Alátétlapka	229751