

**KOMET Unisix® váltólapka, BK7710, Jelölés, típus W29: 34-110****Rendelési adatok**

Rendelés száma	216950 34-110
GTIN	2050002046740
Árucikk kategória	24T

Leírás**Alkalmazható :**

216660 sz. váltólapkás sülllesztőhöz.

Váltólapka ISO kód: WOEX 06T304

Sarokrádiusz: 0,4 mm

Műszaki leírás

Megnevezés	34-110
Váltólapka ISO kód	WOEX 06T304
Sarokrádiusz	0,4 mm
Cserék / élek száma	3
Minőség	BK7710
Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	350 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	200 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	200 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	feltételesen alkalmas	150 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		